


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAG032--S0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

146,6

Materiaalit

TPU läpinäkyvä

Valukotelmateriaali

TPU, läpinäkyvä

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAG032--S0005A03

Sähköinen liitântä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: Lukitusliitos



Liitântä



BK =
 BN =
 BU =

Johdinvärit :
 musta
 ruskea
 sininen