




## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0002A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC007

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

### Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

### Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 26 x 15 x 38

Materiaalit PUR

Valukotelomateriaali PUR

Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu

### Näytöt / käyttöelementit

Näyttö Tilanositus 1 x LED, keltainen  
käyttö 1 x LED, vihreä

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

# E10253



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0002A03

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



### Liitäntä



Johdinvärit :  
BN = ruskea  
BK = musta  
BU = sininen