



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0005A03

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 26 x 15 x 38

Materiaalit PUR

Valukotelomateriaali PUR

Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10254



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0005A03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BK = musta
BU = sininen