




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC009
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	36 x 15 x 26
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0010A03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä



BK =
 BN =
 BU =

Johdinvärit :
 musta
 ruskea
 sininen