


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Valukotelmateriaali	PUR
---------------------	-----

Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu
---------------------	---------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E10258



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042ZDS0010E03

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BK = musta
BU = sininen