


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0010B03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
-------------	-----

Valukotelmateriaali	TPU
---------------------	-----

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PUR, oranssi, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu




E10262



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0010B03

Liitäntä



GN =	Johdinvärit :
RD/BK =	vihreä
RD/WH =	punainen / musta
	punainen/valkoinen