


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC015

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-15...80

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

18 x 54 x 82

Materiaalit

TPU

E10278



Haaroitusrasia

ZDO4H055MSS0005H07

Valukotelomateriaali	TPU
Haaroitusrasian porttimäärä	4
Liitintyyppi	M12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BU =		sininen
GN =		vihreä
GN/YE =		vihreä/keltainen
GY =		harmaa
WH =		valkoinen
YE =		keltainen