


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0005F03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, tартtumaton

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tартtumaton; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0005F03

Liitäntä



BN =
BK =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
musta
sininen