


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0002F03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10909

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, tартtumaton
---------------------	--	-----------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E10295



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0002F03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, tarttumaton; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



BN =
BK =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
musta
sininen