



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0005F03

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M] 10...30 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojaluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 27 x 15 x 39

Materiaalit TPU läpinäkyvä

Valukotelomateriaali TPU, läpinäkyvä

Mutterin materiaali messinki, tarttumaton

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

E10298



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042MSS0005F03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, tarttumaton



Liitäntä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BK = musta
BU = sininen