


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0002A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC001

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E10302



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGH040MSS0002A04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BK =	ruskea
BU =	musta
WH =	sininen
	valkoinen