


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040ZDS0010A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 68
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 47
-------	------	--------------

Materiaalit		PUR
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		PUR
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
---------------------	--	---------------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040ZDS0010A03

Liitäntä



BN =
BK =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
musta
sininen