


Liitântäkaapeli

VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
-------------------	------------

Suojausluokka	III
---------------	-----

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
-------------	-----

Valukotelomateriaali	PUR
----------------------	-----

Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli

VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Buchse



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu