


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030MSS0005A03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [M] | < 60 AC / < 75 DC |
|-------------------|-------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Suojausluokka | III |
|---------------|-----|

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
|-------------------------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|             |     |
|-------------|-----|
| Materiaalit | TPU |
|-------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Valukotelmateriaali | TPU |
|---------------------|-----|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
|---------------------|--------------------|

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



# E10354



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030MSS0005A03

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BK = | ruskea        |
| BU = | musta         |
|      | sininen       |