



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSN0005A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Sovellutus		Ex-tila 1
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 15 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Turvaluokitus		
Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	0,49
Maks. sisäinen induktanssi	[µH]	10
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Huomautuksia	Jos liittimiä käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX), tulevat niiden kaapelointia koskevat erikoisvaatimukset voimaan. Käyttäjän on omalla vastuullaan ehdottomasti noudatettava sovellettavissa olevia asennusmääräyksiä.	
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSN0005A04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, sininen, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen