




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSN0005A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



| Sovellutus                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sovellutus                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Ex-tila 1          |
| Sähköiset tiedot            |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Käyttöjännite               | [V]                                                                                                                                                                                                                                    | < 15 DC            |
| Käyttöolosuhteet            |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Ympäristölämpötila          | [°C]                                                                                                                                                                                                                                   | -25...90           |
| Suojausluokka               |                                                                                                                                                                                                                                        | IP 67              |
| Turvaluokitus               |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Maks. sisäinen kapasitanssi | [nF]                                                                                                                                                                                                                                   | 0,49               |
| Maks. sisäinen induktanssi  | [μH]                                                                                                                                                                                                                                   | 10                 |
| Mekaaniset tiedot           |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Mitat                       | [mm]                                                                                                                                                                                                                                   | 15 x 15 x 43       |
| Materiaalit                 |                                                                                                                                                                                                                                        | TPU sininen        |
| Valukotelomateriaali        |                                                                                                                                                                                                                                        | TPU, sininen       |
| Mutterin materiaali         |                                                                                                                                                                                                                                        | messinki, niklattu |
| Huomautuksia                |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Huomautuksia                | Jos liittimiä käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX), tulevat niiden kaapelointia koskevat erikoisvaatimukset voimaan.<br>Käyttäjän on omalla vastuullaan ehdottomasti noudatettava sovellettavissa olevia asennusmääräyksiä. |                    |
| Pakkausyksikkö              |                                                                                                                                                                                                                                        | 1 kpl              |

# E10358



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSN0005A04

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, sininen, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, sininen; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



### Liitäntä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| WH = | valkoinen     |