




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


AD0GB030PLS0010E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[M]	< 250 AC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	26 x 26 x 60
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		PA 6 GV
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: PA 6 GV






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGB030PLS0010E03

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN/YE =	sininen
	vihreä/keltainen