E10374


Liitäntäkaapeli

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC038

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E10374


Liitäntäkaapeli

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC, oranssi; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

