




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSN0020A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Sovellutus		Ex-tila 1
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 15 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Turvaluokitus		
Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	0,196
Maks. sisäinen induktanssi	[µH]	4
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		TPU sininen
Valukotelomateriaali		TPU, sininen
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Huomautuksia	Jos liittimiä käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX), tulevat niiden kaapelointia koskevat erikoisvaatimukset voimaan. Käyttäjän on omalla vastuullaan ehdottomasti noudatettava sovellettavissa olevia asennusmääräyksiä.	
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSN0020A04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 20 m, PUR / PVC, sininen, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, sininen; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen