


# E11425



## Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS



### Sovellutus

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                             |

### Sähköiset tiedot

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Käyttöjännite [M]                 | < 24 AC/DC   |
| Ylijännitesuojaus                 | kyllä; (VDR) |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3            |

### Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

### Mekaaniset tiedot

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Paino [g]           | 267,7              |
| Materiaalit         | PUR                |
| Valukotelmateriaali | PUR                |
| Mutterin materiaali | messinki, niklattu |

### Näytöt / käyttöelementit

|        |        |                    |
|--------|--------|--------------------|
| Näyttö | käyttö | 1 x LED, keltainen |
|--------|--------|--------------------|

### Tarvikkeet

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Toimitettavat osat | ruuvi          |
|                    | merkintäkenttä |



## Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS


### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä - uospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: niklattu messinki; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

