




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

135,3

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: niklattu messinki; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

