




Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl



Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

