


## Liitântäkaapeli

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

## Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

## Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

## Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

2 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

## Liitântäkaapeli

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

### Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitântä



### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

