


Liitântäkaapeli

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC029

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

< 250 AC / < 300 DC

Maks.

[A]

3

kokonaiskuormitettavuus

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm

