


Liitäntäkaapeli

VDOAH050MSS0005H05STGH050MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelmateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli

VDOAH050MSS0005H05STGH050MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

