

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032MSS0010H03

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC149

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	17 x 10 x 26
Materiaalit	PUR
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF032MSS0010H03

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,6...0,7 Nm

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen