

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0025E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

10 x 10 x 31

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitántäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0025E03

Sähköinen liitántä

Kaapeli: 25 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Sähköinen liitántä - Naarasliitin

Pistokeliitántä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm

Pistokeliitántä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitántä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
	sininen