

Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030VAS0005E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVT127

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

< 60 AC / < 75 DC

Suojaluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojaluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

180

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF030VAS0005E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen