


Kytkestävä liitin

SDOAH050MSSFPG

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC815

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Maks.

[A]

kokonaiskuormitettavuus

4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

29,1

Mitat

[mm]

35 x 20 x 30

Materiaalit

PA

Valukotelmateriaali

PA

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E11512



Kytkestävä liitin


SDOAH050MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

