


Adapteripistoke

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	30,743
Asennuskierre		M16 x 1,5
Materiaalit		sinkkipainevalu niklattu
Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapteripistoke

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen