


Kytkestävä liitin

SDOAH030MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	25
-------	-----	----

Mitat	[mm]	35 x 20 x 30
-------	------	--------------

Materiaalit		PBT
-------------	--	-----

Valukotelmateriaali		PBT
---------------------	--	-----

Mutterin materiaali		PA
---------------------	--	----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E11535



Kytkestävä liitin

SDOAH030MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: PBT; Lukitus: PA



Liitäntä

