




Kytkestävä urosliitin

SSTGF030MSSFPKG



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 50 AC / < 75 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	14,8
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E11550



Kytettävä urosliitin

SSTGF030MSSFPKG

Sähköinen liitäntä

työntöteknikka: 0,14...0,38 mm²; Johdineriste: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kaapelisuojaus: Ø 3...5 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

