


Kytkestävä urosliitin

SSTGF040MSSFPG



Sovellutus

Eriyispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

14,9

Mitat

[mm]

12 x 12 x 35,5

Materiaalit

PA

Valukotelmateriaali

PA

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E11551



Kytettävä urosliitin


SSTGF040MSSFPG

Sähköinen liitäntä

työntöteknikka: 0,14...0,38 mm²; Johdineriste: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kaapelisuojaus: Ø 3...5 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

