


Y-haaroitin

T SPLITTER M12/2XUS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC113

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	34,8
Materiaalit		PUR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

