

Liitäntäkaapeli


VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC053

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Huomioi erilainen kaapelipituus!



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PUR
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Liitäntäkaapeli

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - uospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1,5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

