


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
-------------------	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	2
Liitintyyppi	M12

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Haaroitusrasia

ZDO2H040MSS0010H05

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen