


T-haaroitin

T SPLITTER M12/2XUS



Sovellutus

Malli

paineantureille PNI

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

3

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

38,2

Materiaalit

PUR

Huomautuksia

Huomautuksia

suuntaus liittimet A/B vaakatasossa (pystysuuntaiselle anturille)

Pakkausyksikkö

1 kpl

T-haaroitin

T SPLITTER M12/2XUS

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

