




Y-haaroitin

Safety splitter box



Sovellutus

Malli

T-kappale turva-antureiden pseudo-sarjakytkentään

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	31,4
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Y-haaroitin

Safety splitter box

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu