

E11571




Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS00,5H11

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EBC038

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

E11571




Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS00,5H11

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	18 x 54 x 127
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,5 m, PUR / PVC, Halogeniton, musta, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm		



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen