




Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040VAS0005E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Suojausluokka		IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiaalit		PVC
Valukotelomateriaali		PVC
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040VAS0005E04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen