


Adapteripistoke

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 125 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 68
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	20,3
-------	-----	------

Asennuskierre		M16
---------------	--	-----

Materiaalit		sinkkipainevalu niklattu
-------------	--	--------------------------

Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu, niklattu
----------------------	--	---------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapteripistoke

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen