



Kytettävä urosliitin

SSTGH040MSSFPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	25,5
Mitat [mm]	20 x 20 x 52
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytettävä urosliitin

SSTGH040MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

