


T-haaroitin

T SPLITTER M12/2XUS



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	3
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	39,7
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		Suojahatut: 1
--------------------	--	---------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

T-haaroitin

T SPLITTER M12/2XUS

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu