


Liitäntäkaapeli

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...100

Suojausluokka

IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PVC

Valukotelmateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PVC, oranssi, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

