


E11645



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAO140MSS0002B11



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	197,2
Mitat	[mm]	45 x 20 x 49
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistoikkeella


ADOAO140MSS0002B11

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M16, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: ei käytössä
U: ei käytössä
Johdinvärit :

BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
GN = vihreä
GY = harmaa
PK = vaal.punainen
VT = violetti
WH = valkoinen
YE = keltainen
RD = punainen