


Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040VAS0010E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...100

Suojausluokka

IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiaalit

PVC

Valukotelomateriaali

PVC

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGH040VAS0010E04

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen