




Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVSAC031PLS0005H03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

21,5 x 18 x 32

Materiaalit

PP; FKM

Valukotelmateriaali

PP / FPM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E11655



Välikaapeli venttiilipistokkeella

AVSAC031PLS0005H03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi C teollisuusstandardi, kulmamalli; Valettu runko: PP / FPM; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN/YE =	sininen
	vihreä/keltainen