


Kytkestävä liitin

SDOAH042MSSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...100

Suojaluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

30 x 18 x 35

Materiaalit

PA

Valukotelmateriaali

PA

Mutterin materiaali

messinki, niklatu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Kytkestävä liitin

SDOAH042MSSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

