



Bulkkikaapeli

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1612

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

> 5 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 50 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP