

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSN0005A04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Sovellutus

Ex-tila 1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 15 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat

[mm]

27 x 15 x 39

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Huomautuksia

Jos liittimiä käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX), tulevat niiden kaapelointia koskevat erikoisvaatimukset voimaan.

Käyttäjän on omalla vastuullaan ehdottomasti noudatettava sovellettavissa olevia asennusmääräyksiä.

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSN0005A04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR / PVC, sininen, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 GY = harmaa
 WH = valkoinen